


Hochmoderner Komfort, verpackt in einem frischen, europäischen Design

BLUEVOLUTION


- › Praktisch nicht zu hören: das Gerät ist so leise im Betrieb, dass Sie meist nicht bemerken werden, dass es da ist.
- › Attraktives, schlankes Design, fügt sich perfekt in jedes Interieur.
- › Frische und saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin. Tief einatmen und das perfekte Klima genießen.
- › Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, jederzeit.
- › Der Intelligente Bewegungssensor für 2 Bereiche bemerkt Ihre Anwesenheit im Raum und schützt Sie vor direkter Zugluft.
- › Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu regeln. Und sie gehört zum Lieferumfang!



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Hochmoderner Komfort, verpackt in einem frischen, europäischen Design



Preis inkl. MwSt.	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung)	€		1.417,-	1.495,-	1.757,-	2.033,-	2.344,-	2.608,-	2.956,-

Angaben zur Effizienz		FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse								
	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85		7,41	6,90	6,20
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		81	101	138	187	236	304	407
	Heizen (gemäßiges Klima)	Energieeffizienzklasse								
	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				5,10			4,71	4,30	3,81
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276

Technische Daten - Innengerät		FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	294x811x272		300x1.040x295				
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend						
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33
Technische Daten - Außengerät		RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550x765x285		735x870x373				
Gewicht	Gerät		kg	32		50				
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46		48				
	Heizen	Nom.	dB(A)	47		48				
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~50 (-15~50 mit Einstellung auf technische Kühlung)		-20~18				
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK			-15~18				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	Füllmenge: kg / tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/ 0,52/675		R-32/1,10/0,75/675				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35						
	Gas	AD	mm	9,5		12,7				
	Leitungslänge	AG – IG Max.	m	20		30				
		System Vorbefüllt	m	10						
	Niveaunterschied	IG – AG Max.	m	15		20				
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240						
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		10		13				
Nur verfügbar in Multisplit-Anwendung										

(1) mit Einstellung technische Kühlung bis -15°C; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



April 2020



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebäcksekovenoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXM-N Datenblatt 2020-2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.